

アルミ複合板

デラニウム® (難燃材料認定取得品)

| 品番 | 色調 | 厚さ (mm) | サイズ(mm) | | | | | | |
|------------|----------------------------|------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 810 × 1620 | 910 × 1820 | 1000 × 2000 | 1000 × 3000 | 1220 × 2440 | 1220 × 3000 | 1500 × 3000 |
| DLF 411WS | スーパーホワイト (片面艶/片面艶消し) | 3.0 | | 10 | 6 | 3 | 5 | 3 | |
| DLF 403WS | スーパーホワイト (片面艶/片面艶消し) | | | | | | | | 40 |
| DLF 400S | ホワイト | | 10 | 10 | | | | | |
| DLF 200S | オフホワイト | | 10 | 10 | | | | | |
| DLF 110S | シルバー | | 10 | 10 | 6 | | 5 | | |
| DLF 170S | ステンカラー | | ※ | 10 | | | | | |
| DLF 600S | ブロンズ | | 10 | 10 | | | | | |
| DLF 610S | ブラウン | | ※ | ※ | | | | | |
| DLF 620S | ダークブラウン | | ※ | 10 | | | | | |
| DLF 800S | ブラック | | 10※ | 10 | | | | | |
| DLF 411FSS | スーパーホワイト (片面艶/片面サービス塗装) | | | 10 | 6 | △ | 5 | △ | |

(注) 1.制電グレードについては、ご相談ください。 2.※は特注受注品です。

3.△印は準標準品です。

4.DLF600S、DLF800Sの810mm巾サイズに関しては在庫無くなり次第特注受注品となります。