

カーネーション は 鮮度保持フィルム P-プラス[®]

P-プラス[®] 規格袋の仕様
FH102

0.05mmX400mmX1100mm
受注単位:200枚

※仕様は予告なく変更することがあります。

P-プラス[®] 袋で50本(3kg以下)のカーネーションを密封し、低温(1~4℃)で保管して下さい。
呼吸を抑え開花を遅らせ最長1ヶ月保存が出来ます。

前処理

切り前

5分咲き
5分咲き以下では保存後に開花しにくく、7分以上では長期の保存は望めない場合があります。

花のサイズ

2L(70~90cm丈)

前処理

市販の前処理剤を薬品メーカーの指定通りの方法で使用してください。

代表的な実績

スプレー種

- ライトピンクバーバラ
- レッドバーバラ
- オパール
- ダーリング

大輪種

- フランススコ
- ノラ
- ピンクフランススコ

包装方法

包装までの日数

2日
採花後2日以内に包装してください。

袋への入れ方

50本(重量3Kg以下)のカーネーションの切り口を揃えて、切り口の方から袋に入れてください。

密閉方法

市販の熱シーラーを使い完全に袋が密閉するようにシールしてください。

保存方法

保存温度

必ず1~4℃(5℃以上では貯蔵不可能)の冷蔵保存を守ってください。

冷蔵庫内の置き方

1~4℃
通気性のある冷蔵庫に、立てて置くことが好ましいのですが、花詰め後、横置きでの保管の実績もあります。

照明

不要です。

その他注意事項

- 品種・産地・時期などになどによって花の性質が一定とは限りませんので、本番前には必ず「予備試験」をして確認を行ってください。
- 保存中に光があたらないため、花の色が多少あせる場合があります。
- 保存終了後、低温管理ができない場合は、袋を開けて水あげを行ってください。密閉袋のまま5℃以上の中に長時間置かれまると、袋内の酸素不足をまねき花に支障をきたす原因となります。
- 一度使用した袋はカビなどの菌が付着している恐れがありますので再利用はお控えください。
- この袋はカーネーション専用です。他の花には不向きです。

住友ベークライト株式会社 P-プラス開発部

本社 〒140-0002 東京都品川区東品川2-5-8
天王洲パークサイドビル
TEL 03-5462-4220 FAX 03-5462-4898

関西 〒661-8588 尼崎市東塚口2-3-47
TEL 06-6429-6947 FAX 06-6429-4419

名古屋 〒465-0027 名古屋市名東区丁田町87
TEL 052-726-8391 FAX 052-726-8396

<http://www.sumibe.co.jp/p-plus>

取扱い店

